



RO儲水-智慧型自動補水機 G2

使用說明書



Model


SATO-466V

配件清單 (可額外單獨購買)


配件	圖片	說明
RO儲水-智慧型 自動補水機 G2控制器		1. 控制器附帶方型雙感應探頭 2. 最大安裝厚度： 12.7 公厘 (1/2 英吋)
電源供應器		電源輸入：100-240 VAC 50-60 Hz 電源輸出：12 VDC / 1.0 A
DC 電磁閥		連接RO機，搭配RO 2分管 使用
浮球開關配件組		額外保險機制： • 可調式浮球 • 浮球固定支架 • 2分快接
2分 RO 管 300 公分 (9.8 英呎)		搭配浮球配件組及 DC電磁閥使用

控制器 & 方型雙感應探頭

■ 高水位方型雙感應探頭




■ 低水位方型雙感應探頭



*高水位感測探頭與低水位感測探頭，兩者安裝距離至少須為 6 公厘 (1/4 英吋)，否則RO儲水-智慧型自動補水機 G2可能無法正常運作。

■ RO儲水-智慧型自動補水機 G2 控制器




警告：請慎防強力磁鐵造成受傷

安裝說明

i. 浮球開關配件組

- ① 從可調式浮球上取下螺帽 **a**
- ② 將浮球固定支架 **b** 和螺帽 **a** 穿過螺紋部分，再將2分快接接頭 **c** 安裝到可調式浮球中



ii. RO儲水-智慧型自動補水機 G2

步驟一：

將藍色探頭吸附於儲水缸(桶)上，並將下探頭錐頭對齊所需水位*



步驟二：


將綠色探頭吸附於儲水缸(桶)上，並將上探頭錐頭對齊所需換水水位*

*請避免將雙感應探頭安裝於直射強光之區域，以免造成誤判。

a. 不含四面閥/電磁閥之RO機種

步驟三：將DC電磁閥安裝於前置濾心及RO模之間


步驟四：將水管連接浮球開關配件組並將其安裝在儲水桶上



b. 含四面閥/電磁閥之RO機種

步驟三：在RO機後面安裝DC電磁閥

步驟四：將水管連接浮球開關配件組並將其安裝在儲水桶上



*電磁閥的水流方向必須與水流方向相同。

請勿將電磁閥安裝在前置濾心前面，以免造成阻塞。

LED指示燈號

LED燈號	狀態	說明	解決方法
藍色	固定	待機中	無
	循環	補水中	無
	每3秒閃爍1次	暫停中	無
	每秒閃爍1次	低水位保險探頭偵測到無水	無
	閃爍伴隨長蜂鳴聲	馬達安裝異常	檢查馬達是否與控制器連接
橘藍色交替*	閃爍伴隨短蜂鳴聲	QST警報：補水時間異常	檢查RO/DI系統是否正常運作
橘色	每秒閃爍1次**	高水位保險探頭偵測到有水	無
	恆亮伴隨長蜂鳴聲	電源過壓	檢查電源供應器輸出是否為12 V，而不是24 V

*請拔掉電源並重新插上已清除QST記憶。

**在小儲水缸(桶)裡，高水位保險探頭可能在每次補水時觸發短暫閃爍，此為正常現象，請無須動作。

操作說明

1. 當RO儲水-智慧型自動補水機 G2開機時，LED指示燈會閃爍一次藍燈及橘燈。
2. 每次開機後，如果低水位感應探頭偵測到儲水缸(桶)無水，RO儲水-智慧型自動補水機 G2將會自動執行一次補水。若開機後偵測到儲水缸(桶)有水，則會轉為待機模式。
3. 按觸控按鍵可開始或暫停補水

快速保險控制技術 (Quick Security Technology, QST)

RO儲水-智慧型自動補水機 G2採用QST技術，即時監測補水異常，避免問題發生*。當感應器偵測到任一補水時間超過第一次補水時間的6倍長時，將會發出蜂鳴聲及警報燈號。

QST技術可偵測感應器或控制器異常。

例：第一次補水時間為10秒，當任一補水時間超過60秒時，即會發出警報。

***重置後第一次補水無保險機制。**

規格

1. 電源輸入：100-240 VAC 50-60 Hz
2. DC電磁閥：
 - 電源功率：6 W @ 12 VDC
 - 水壓：0.02-0.7 MPA
 - 線材：120 公分 (4 英呎)
 - 輸出接頭：5.5 x 2.5 mm 公頭
 - 連接RO 2分管
3. 最大安裝厚度：
 - 感應器：12.7 公厘 (1/2 英吋)
 - 浮球固定支架：19 公厘 (3/4 英吋)

保固條款

1. 保固服務為有限保固，僅適用於澳多科技有限公司正式授權之經銷商所販售之產品 (以下稱為產品)。
2. 保固服務由澳多科技有限公司授權銷售產品之經銷商權責提供。
3. 產品在正常使用情況下，自購買日起享有一年的保固服務。
4. 消費者如有保固服務需求時，需提供購買發票或證明供澳多科技有限公司及其授權之經銷商查核。

購買日期

(年/月/日)

保固期限

自購買日起一年內

銷售店家

(商店名稱/電話/email/地址)

保固服務

澳多科技有限公司
台灣新竹縣竹北市復興二路229號
7樓之7
E-mail : service@autoaqua.com.tw
www.autoaqua.com.tw

* 請至澳多科技網站取得最新經銷商資訊

